



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0005A05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC074

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10589



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050MSS0005A05

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul
WH =	blanco