



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	inox (1.4305 / 303)

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



E10590



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0005E03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul