




Prolongador

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11325

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos


Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



E10600



Prolongador

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado

