




Prolongador

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



E10607



Prolongador

VDOGF030MSS01,5A03STGF030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado

