




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0010E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión inox (1.4305 / 303)

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)




E10610



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0010E03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul