




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0020E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| Datos eléctricos               |      |                     |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Tensión de alimentación        | [V]  | 10...30 DC          |
| Salidas                        |      |                     |
| Alimentación                   |      | PNP                 |
| Condiciones ambientales        |      |                     |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -25...90            |
| Grado de protección            |      | IP 67               |
| Datos mecánicos                |      |                     |
| Materiales                     |      | PUR                 |
| Material del cuerpo            |      | PUR                 |
| Material de la tuerca de unión |      | inox (1.4305 / 303) |
| Notas                          |      |                     |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.             |

Conexión eléctrica

Cable: 20 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



# E10611



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042VAS0020E03

### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |