

E10615



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF032ZDS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	17 x 10 x 26
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	Zinc conformado a presión

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10615



Cable de conexión con conector hembra


ADOAF032ZDS0005A03

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul