


# E10616



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación PNP

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 36 x 15 x 26

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10616



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0005A04

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco