




Conector hembra a cablear

SDOAF030ZDSFKPK

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III


Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	25 x 13 x 42
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		ZnAl / Ni

Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni



E10619

Conector hembra a cablear

SDOAF030ZDSFKPK



Conexión

