E10620


Conector hembra a cablear

SDOGF030ZDSFKPK

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11552


Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	13 x 13 x 44
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		ZnAl / Ni
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni



E10620

Conector hembra a cablear

SDOGF030ZDSFKPK

Conexión

