

Cable de conexión con conector hembra

ADOGG030--S0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Campo de aplicación

Sistema	Libre de halógenos
---------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	8 x 8 x 31
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, Libre de halógenos, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU



E10623



Cable de conexión con conector hembra

ADOGG030--S0010A03

Conexión



BK =	Colores de los hilos :	negro
BN =		marrón
BU =		azul