




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030ZDS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11487
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	10 x 10 x 33
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10630



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030ZDS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BN = negro
BU = marrón
 azul