


E10632



Prolongador

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PA 6.6

Material del cuerpo PA 6.6

Material de la tuerca de unión Zinc conformado a presión, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado



E10632



Prolongador

VDOAH040ALS0001E03STGH040ALS

Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: Zinc conformado a presión, niquelado

