

E10644




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC002

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		inox (1.4305 / 303)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10644



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0005A03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BN = negro
BU = marrón
 azul