




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		inox (1.4305 / 303)

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm ² (182 x Ø 0,05 mm)
--

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: inox (1.4305 / 303)
--




E10645



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010A03

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul