

E10655




Prolongador

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC052

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10655



Prolongador

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

