


# E10657



## Prolongador

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

### Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

### Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



# E10657




## Prolongador

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS


### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


### Conexión



### Conexión eléctrica - Buchse



### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado