




Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC012

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Sistema	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	10

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

E10659



Caja repartidora


ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 152
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	16 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión		
Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm		
		

Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Conexión



E10659



Caja repartidora

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

