


E10660



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK190MSS0005B19

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 26 x 26 x 49

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M23; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E10660



Cable de conexión con conector hembra

ADOGK190MSS0005B19

Conexión

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo