

E10663




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT002

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación            |      |                                       |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|
| Sistema                        |      | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas             |      | sí                                    |
| Datos eléctricos               |      |                                       |
| Tensión de alimentación        | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                   |
| Corriente máxima total         | [A]  | 4                                     |
| Condiciones ambientales        |      |                                       |
| Temperatura ambiente           | [°C] | -25...100                             |
| Grado de protección            |      | IP 68; IP 69K                         |
| Datos mecánicos                |      |                                       |
| Dimensiones                    | [mm] | 15 x 15 x 46                          |
| Materiales                     |      | PVC                                   |
| Material del cuerpo            |      | PVC                                   |
| Material de la tuerca de unión |      | inox (1.4404 / 316L)                  |
| Notas                          |      |                                       |
| Cantidad por pack              |      | 1 unid.                               |

# E10663



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040VAS0010E04

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :

|      |        |
|------|--------|
| BK = | negro  |
| BN = | marrón |
| BU = | azul   |
| WH = | blanco |