



Cable de conexión con conector macho

ASTGH030MSS0002A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10665



Cable de conexión con conector macho

ASTGH030MSS0002A03

Conexión

1	BN
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul