




Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 gris

Campo de aplicación

Versión

Con amplificador

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

12...40 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 65

Datos mecánicos

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca de unión

latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




Prolongador con conector para válvulas

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

