

# E10690




## Prolongador

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC018

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



# E10690



## Prolongador

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

