

E10700




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT004

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Sistema | Libre de siliconas; Contactos dorados |
| Libre de siliconas | sí |
| Datos eléctricos | |
| Tensión de alimentación [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Corriente máxima total [A] | 4 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
| Grado de protección | IP 68; IP 69K |
| Datos mecánicos | |
| Dimensiones [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
| Materiales | PVC |
| Material del cuerpo | PVC |
| Material de la tuerca de unión | inox (1.4404 / 316L) |
| Notas | |
| Cantidad por pack | 1 unid. |

E10700



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0005E04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

| | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| WH = | blanco |