




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030ZDS0010A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	10 x 10 x 33
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca de unión		Zinc conformado a presión

Notas


Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR / PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm ² (128 x Ø 0,05 mm)
--

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: Zinc conformado a presión




E10712



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030ZDS0010A03

Conexión



BK = Colores de los hilos :
negro
BN = marrón
BU = azul