


E10717



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH042MSS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 42

Materiales PVC transparente

Material del cuerpo PVC, transparente

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC, transparente; bloqueo: latón, niquelado




E10717



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH042MSS0005E04

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BK =	negro
BU =	azul
WH =	blanco