


E10778



Prolongador

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca de unión ZnAl / Ni

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: ZnAl / Ni



E10778



Prolongador

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC, negro; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: ZnAl / Ni

