
E10787

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado




E10787

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0005E03

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul