


E10788



Conector macho a cablear

SSTAA030MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 25

Dimensiones [mm] 20 x 20 x 58

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



E10788



Conector macho a cablear

SSTAA030MSSFKPG

Conexión

