E10789

Conector hembra a cablear

SDOGA030MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	25
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado

E10789

Conector hembra a cablear

SDOGA030MSSFKPG

Conexión