


E10790



Conector hembra a cablear

SDOAH040MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 125 AC / < 150 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 36 x 20 x 35

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



E10790



Conector hembra a cablear

SDOAH040MSSFKPG

Conexión

