

E10791




Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11508

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC / < 150 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10791



Conector hembra a cablear

SDOGH040MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

