

E10805




Conector hembra a cablear

SDOAJ040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10013

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema	Contactos dorados	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección	IP 65	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	43 x 25 x 36
Materiales	PBT	
Material del cuerpo	PBT	
Material de la tuerca de unión	ULTRAMID	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10805



Conector hembra a cablear

SDOAJ040PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 9

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M18, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: ULTRAMID; Contactos: dorado



Conexión

