




Prolongador

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x Torson, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10816




Prolongador

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PUR / PVC

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

