

E10818



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	76
Dimensiones	[mm]	30 x 15 x 39
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, amarillo

E10818




Prolongador con conector para válvulas

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Accesorios	
Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

