


E10819



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de halógenos
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	59,2
Dimensiones	[mm]	30 x 15 x 39
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Disponibilidad	1 x LED, amarillo

E10819



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS

Accesorios

Componentes incluidos

tornillo
campo de rotulación


Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

