




Prolongador con conector para válvulas

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Aplicación	NAMUR
------------	-------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 15 DC
-------------------------	-----	---------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	30 x 15 x 39
Materiales		TPU; PUR
Material del cuerpo		TPU / PUR
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador con conector para válvulas

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

