




Prolongador con conector para válvulas

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

|            |       |
|------------|-------|
| Aplicación | NAMUR |
|------------|-------|

Datos eléctricos

|                         |     |         |
|-------------------------|-----|---------|
| Tensión de alimentación | [V] | < 15 DC |
|-------------------------|-----|---------|

Condiciones ambientales

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...90 |
| Grado de protección  |      | IP 67    |

Datos mecánicos

|                                |      |                      |
|--------------------------------|------|----------------------|
| Dimensiones                    | [mm] | 30 x 15 x 39         |
| Materiales                     |      | TPU; PUR             |
| Material del cuerpo            |      | TPU / PUR            |
| Material de la tuerca de unión |      | inox (1.4404 / 316L) |

Accesorios

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Componentes incluidos | tornillo            |
|                       | campo de rotulación |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

## Prolongador con conector para válvulas

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



### Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

### Conexión



### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU / PUR; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)

