




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH042MSS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC645
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	163
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 47
Materiales	PUR transparente	
Material del cuerpo	PUR, transparente	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10827



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH042MSS0005A04

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR, transparente; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul
WH = blanco