

E10831




Prolongador

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC023
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10831



Prolongador

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión

