

E10835




Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10411

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Junta tórica

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Rosca de montaje		PG 9
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10835



Conector macho empotrable

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: latón, niquelado



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco