




Cable de conexión con conector macho

ASTAH050VAN00,6A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10853
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Aplicación		NAMUR
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 15 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	39 x 30 x 15
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10837



Cable de conexión con conector macho


ASTAH050VAN00,6A02

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)



Conexión

1 WH

2 BK