


E10838



Cable de conexión con conector macho

ASTAH050VAS00,6A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Sistema

Libre de halógenos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 24 AC/DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones

[mm]

39 x 30 x 15

Materiales

PUR; TPU

Material del cuerpo

PUR / TPU

Material de la tuerca de unión

inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E10838



Cable de conexión con conector macho


ASTAH050VAS00,6A03

Conexión eléctrica


Cable: 0,6 m, PUR, Libre de halógenos, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR / TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo