


E10850



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030VAS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema		Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
Materiales		PVC
Material del cuerpo		PVC
Material de la tuerca de unión		inox (1.4404 / 316L)
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10850



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030VAS0005E03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado



Conexión



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Colores de los hilos :
verde
rojo / negro
rojo / blanco