




Cable de conexión con conector macho

ASTAH050VAN00,6A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Aplicación	NAMUR
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 15 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	39 x 30 x 15
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca de unión	inox (1.4404 / 316L)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E10853



Cable de conexión con conector macho


ASTAH050VAN00,6A02

Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PVC, azul, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión

1 WH

2 BK