


E10859



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040MSS0002A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Tensión de alimentación [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Clase de protección | III |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
| Grado de protección | IP 67; (si atornillado) |

Datos mecánicos

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Materiales | TPU |
| Material del cuerpo | TPU |
| Material de la tuerca de unión | latón, niquelado |

Notas


| | |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E10859



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040MSS0002A04

Conexión



Colores de los hilos :

| | |
|------|--------|
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |
| WH = | blanco |