E10864

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040MSS0005A04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		III
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67; (si atornillado)
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	16 x 8 x 26
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

E10864

Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040MSS0005A04

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco