


# E10868



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH030MSS0005E03



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 198,3

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 43

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca de unión latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10868



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGH030MSS0005E03

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22

### Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :  
BK = negro  
BU = azul  
GN/YE = verde / amarillo