




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0010H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Sistema	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67	
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU	
Material del cuerpo	TPU	
Material de la tuerca de unión	latón, antiadherente	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicador	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

E10871



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH043MSS0010H04

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - Toma

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco