E10878


Conector macho a cablear

SSTGH030MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70154

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 58
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca de unión		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10878

Conector macho a cablear

SSTGH030MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

